



使用上の注意  
 CDMランプを再点灯する場合、ランプが再点灯可能な温度まで冷えるのに3~4分程掛かります。その間、ランプが冷えるまで電源スイッチを切ってお待ち下さい。スイッチが入った状態では、再点灯致しません。再点灯するには、スイッチを切って更に3~4分後に電源スイッチを入れて下さい。

重量 20.3Kg

17	フタ止めビス	BS	M5
16	ランプ位置調整ビス	SWRM	M5X40L・3ヶ所
15	カラーホイル枠	アルミ:t3.0	黒艶消し塗装・2枚
14	スプリング	SWC-φ3.5	ユニクロ
13	本体	カラー鋼板:t0.6	アイボリー
12	高さ調整ネジ	ツマミ部:ユリア	M8X35L・1ヶ所
11	左右角度調整ネジ	ツマミ部:ユリア	M8X35L・1ヶ所
10	プレーキレバー	SPC:t2.0	3ヶ所・ユニクロ
9	固定ボルト	SUM	M10X80L・70mmト
8	キャスター	ゴム	φ65・プレーキ付
7	ピント調整ネジ	ツマミ部:ユリア	M10X30L・1ヶ所
6	取手	FB:t4.5	ブラック塗装・黒ゴム付
5	電源コード	ZUB型コード	新方角(7-2線)・L=3m
4	アーム	FB:t4.5	アイボリー塗装
3	電源スイッチ	フェノーラ	15A-125VAC
2	上下角度調整ナット	ツマミ部:ユリア	M10 深さ23
1	シャッター棒	SPCC:t1.6	φ6・黒フェノーラ
部番	部品名	材質	備考

仕上色	カラー鋼板(アイボリー)
2連シート枠	巾215mm
フィルター	NRS-1615
三脚スタンド	NRS-1544W
シャッター	NRS-1644
電子安定器内蔵	

2011-10		品名		150WCDMピンスポットライト カラーホイル内蔵型(7色)	
第三角法		尺度	1/10	W・数	
株式会社		日照		150W	
承認	作成	写図	調査	図番	NHP-5557
適合ランプ		G12 CDM-SA/T 150/942			