



**使用上の注意**

CDMランプを再点灯する場合、ランプが再点灯可能な温度まで冷えるのに3~4分程掛かります。その間、ランプが冷えるまで電源スイッチを切ってお待ち下さい。スイッチが入った状態では、再点灯致しません。再点灯するには、スイッチを切って更に3~4分後に電源スイッチを入れて下さい。

質量 19.0Kg 質量 灯体13.5Kg

□金	G 12
適合ランプ	CDM-SA/T 150W/942
W・数	180W

仕 上 色	カラー鋼板(アイボリー)
三脚スタンド	NRS-1544W
シャッター	NRS-1644
電子安定器内蔵	

2013-8-30

第三角法	尺度	1/10	品名	150WCDMピンスポットライト カラーホイル内蔵型(5色)
株式会社 日 照			図番	NHP-5657
承認	作成	写図	調査	

16	フタ止めビス	BS	M5
15	ランプ位置調整ビス	SWRM	M5X40L・3ヶ所
14	カラーホイル本体	アルミ:t1.5	黒艶消し塗装・2枚
13	スプリング	SWC-φ3.5	三価シロ
12	本体	カラー鋼板:t0.6	アイボリー
11	高さ調整ネジ	ツマミ部:ユリア	M8X35L・三価シロ
10	左右角度調整ネジ	ツマミ部:ユリア	M8X35L・三価シロ
9	ブレーキレバー	SPC:t2.0	3ヶ所・三価シロ
8	固定ボルト	SUM	M10X80L・三価シロ
7	キャスター	ゴム	φ65・ブレーキ付
6	ピント調整ネジ	ツマミ部:ユリア	M10X30L・三価シロ
5	電源コード	VCTF 0.75x3芯	斬方ダ(7-2線)・L=2.7m
4	アーム	FB:t6	アイボリー塗装
3	電源スイッチ	フェノール	15A-125VAC
2	上下角度調整ノボルト	ツマミ部:ユリア	M10x32・アイボリー
1	シャッター棒	SPCC:t1.6	φ6・黒フェノール
部番	部品名	材質	備考